



1111890BTC



TMG-11/1 Türstation für Kamera-Türlautsp. 11/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA

Technische Eigenschaften

Abmessungen

Einbautiefe Gehäuse	55 mm
---------------------	-------

Werkstoff

Farbe	Messing
-------	---------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Funktionen

Türkommunikationsart	Audio + Video
----------------------	---------------

Werkstoff

Werkstoff	Metall Edelstahl
-----------	---------------------

Glanzgrad

Glänzend

Werkstoff Ruftaster

Edelstahl

Oberfläche

PVD

Abmessungen

Dicke Putzausgleich	12 mm
---------------------	-------

Spannung

Betriebsspannung LED	12 - 12 V
----------------------	-----------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl Ruftasten	11
------------------	----

Kompatibilität

Installationstechnik für Türkommunikation	2Draht
---	--------

Texte

Gehäuse	Gehäuse UP aus Edelstahl mit Mauerankern und ausstellbaren Auflageblechen
---------	---

Beschriftung	Namensschildwechsel von vorne mit AVZ-SRN Namensschild-Schlüssel
--------------	--

Beleuchtung	Langlebige, homogene weiße LED Namensschild-Hinterleuchtung
-------------	---

Schutz	Demontageschutz durch Schrauben Spezial ZY
--------	--

Montageart	Für senkrechte Montage
------------	------------------------

Dichtung	Mit Fugendichtungsband
----------	------------------------