



4588



**Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze**

**Technische Eigenschaften**

**Frequenz**

Übertragungsbandbreite 500 - 500 MHz

**Ausstattung**

Anzahl der Ausgänge 2

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

**Ausstattung**

Mit Klappdeckel Nein

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp UAE/IAE (ISDN)

**Werkstoff**

Farbe Schwarz

Werkstoff Metall  
Kunststoff

**Sicherheit**

IP-Klasse (Ingress Protection) IP20

**Spannung**

Nennspannung 72 V

**Elektrischer Strom**

Nennstrom 0,50 A

**Abmessungen**

Einbautiefe 35 mm

**Texte**

Auslass Mit Geradeauslass

Spannung Geeignet für PoE+

Montageart Für Schraubbefestigung  
Ohne Spreizkrallen

Kategorie/Ports Kat.6A iso, Klasse EA, abgeschirmt

Schutz Mit optionalen Staubschutzklappdeckeln

Tragplatte/Tragring Äußere Ösen am Tragring abbrechbar für runde Designs

Anschlussart Mit IDC-Klemmen

**Nachhaltigkeit**

Halogenfrei Ja

REACH-SVHC frei Ja

RoHS-konform Ja