



4588



Modulare UAE-Steckdose 8/8-polig geschirmt Modul-Einsätze

Technische Eigenschaften

Frequenz

Übertragungsbandbreite	500 - 500 MHz
------------------------	---------------

Ausstattung

Anzahl der Ausgänge	2
---------------------	---

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 70 °C
--------------------	-------------

Ausstattung

Mit Klappdeckel	Nein
-----------------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	UAE/IAE (ISDN)
-----------------------	----------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Metall Kunststoff

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Spannung

Nennspannung	72 V
--------------	------

Texte

Anschlussart	Mit IDC-Klemmen
Montageart	Für Schraubbefestigung Ohne Spreizkrallen
Spannung	Geeignet für PoE+

Nachhaltigkeit

Halogenfrei	Ja
REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja