



LF4009107035

Kabel. kanál LF 40x90 s přep., víkem a příchytkami, sv. šedá

Technické vlastnosti

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	90 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	2600 - 2600 mm ²

Kapacita

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	10
---	----

Materiál

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	7035
Barva	Světle šedá

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

Podmínky použití

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

Konektivita

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

Vybavení

Počet přepážek	1
Počet oddílů	2 - 2
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

Udržitelnost

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

Ilustrace a výkresy

