



LF4009107030

**Kabel. kanál LF 40x90 s přep., víkem a příchytkami, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	40 mm
Šířka	90 mm
Délka	2000 mm
Vnitřní průřez vodiče	2600 - 2600 mm <sup>2</sup>

**Kapacita**

Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)	10
---	----

**Materiál**

Materiál	Polyvinylchlorid (PVC)
Povrch	Neošetřený
Kód RAL	7030
Barva	Šedý kámen

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
Stupeň krytí IP	IP30

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Konektivita**

Spojení kanálu	Předem vybavený spojkami
----------------	--------------------------

**Vybavení**

Počet přepážek	1
Počet oddílů	2 - 2
Počet připojitelných přepážek	0
Včetně kabelové příchytky	Ano
S ochrannou fólií	Ne

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano

**Ilustrace a výkresy**

