



HNG50075

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|               |         |
|---------------|---------|
| Výška         | 50 mm   |
| Šířka         | 75 mm   |
| Délka         | 2000 mm |
| Šířka štěrbin | 5 mm    |
| Šířka štěrbin | 7,50 mm |

##### Vybavení

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kryt v rozsahu dodávky | Ano |
|------------------------|-----|

##### Materiál

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Materiál | Bezhalogenový PC-ABS |
|----------|----------------------|

##### Funkce

|             |     |
|-------------|-----|
| Samozhášivý | Ano |
|-------------|-----|

##### Normy

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Třída hořlavosti podle UL94 | V0 |
|-----------------------------|----|

##### Materiál

|         |             |
|---------|-------------|
| Barva   | Světle šedá |
| Kód RAL | 7035        |

##### Architektura

|            |    |
|------------|----|
| Flexibilní | Ne |
|------------|----|

##### Konfigurace

|             |              |
|-------------|--------------|
| Boční stěna | Se štěrbinou |
|-------------|--------------|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |