



BDQ08127011

Tampa cega Quadr 294x294 12mm Cinz

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	57 mm
Largura incorporada	294 mm
Comprimento para embutir	294 mm
Comprimento	314 mm
Largura	314 mm
Espessura do rebaixo do tapete	12 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	Q08
--	-----

Instalação / montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Poliamida (PA)
----------	----------------

Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

Condições de utilização

	1,5 kN
--	--------

Tampa, porta

Tipo de tampa	Estore
---------------	--------

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Textos

Saída do cabo	Sem saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Materiais

Cor	Cinzento ferro
Código RAL	7011

Ligações

Número de entradas de condutores	0
Número de tomadas SCHUKO	0

Equipamento

Número de caixas de saída	0
---------------------------	---

índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Resistência ao impactos IK	IK08
----------------------------	------

Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30
--	------

Sustentabilidade

Livre de halógenio	Sim
Conformidade RoHs	Sim