



WH36140549A

robusto Poussoir + poussoir lumineux avec face IP55 pour combinaison Alumin.

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

10 A

**Tension**

Tension nominale

250 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Touche

Nombre de pôles

2

**Matière**

Couleur

Aluminium

Finition

Mat

Matière

Thermoplastique

Traitement de surface

Laqué

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

51 mm

Profondeur de montage

34 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

34 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

2

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

**Connectivité**

Type de connection / prise

QuickConnect

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP55

Résistance aux chocs IK

IK07

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Éclairage

Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED

Type de commutation

Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

**Convient pour**

robusto encastré / robusto montage en saillie

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui