



VF118PS

Kleinverteiler,golf,UPV,18PLE,1-reihig,IP40,QC-Klemme N+PE,weiße Tür

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 400 - 400 V

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich Nein

Montage auf Unterputz

Elektrischer Strom

Nennstrom 63 A

Ausstattung

Anzahl der Schienen 1

Anzahl Reihen 1

Anzahl Felder 1

Mit Schloss Nein

Mit Neutralleiterklemmenblock Ja

Kapazität

Anzahl Module 18

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät Nein

Mit Leitungseinführung Ja

Lieferumfang

Anzahl der FI-Schalter im Verteiler 0

Abmessungen

Höhe 293 mm

Breite 460 mm

Tiefe 97.50 mm

Einbauhöhe 257 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren 1

Abmessungen

Einbaubreite 426 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl der Schlösser 0

Abmessungen

Einbautiefe 72 mm

Breite in Teilungseinheiten 18

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür Nein

Werkstoff

Werkstoff Kunststoff

RAL Nummer 9010

Farbe Reinweiss

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock Ja

Mit Montageplatte Nein

Werkstoff

Ultraviolettstrahlen beständig Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stossfestigkeit IK	IK07
Schutzart IP	IP40
Schliessungstyp	Schnappverschluss Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----