




450210



Tomada TV+FM, terminal

Características técnicas

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem por parafuso
------------------	-----------------------

Atenuação

Atenuação de ligação a 2150 MHz	5 dB
Atenuação de ligação a 860 MHz	4 dB

Conexão

Tipo de conector/ficha	Tomada final
------------------------	--------------

Frequência

Largura de banda de frequência	5 - 2400 MHz
Tecnologia de banda larga	5 - 2400 MHz

Equipamento

Número de saídas	2
------------------	---

Materiais

Material	Metal
----------	-------

Dimensões

Profundidade	27,20 mm
Profundidade da montagem	40 mm

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
----------	-----------

Texto

Função	Adequado para HDTV
Tensão	Condutor de corrente contínua (IN / tomada IEC macho)
Tipo de ligação	Com terminais de encaixe
Placa de suporte/aro de suporte	Os ilhós externos no anel de suporte podem ser quebrados para projetos redondos

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim