



FWK3E992600VERZ

Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 100x260mm zingués

Caractéristiques techniques

Sécurité

Classe de résistance au feu E30

Architecture

Nombre de côtés résistants aux feu 3

Installation, montage

Perforation de socle Oui

Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	300 mm
Longueur	1000 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieure	259 mm
Section intérieure	26418 - 26418 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) 107

Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Galvanisé

Equipement

Matière de la gaine Acier

Matière

Couleur Zinc

Equipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

