



FWK3E992600VERZ

### Goulotte protection contre le feu E30 FWK3E 100x260mm zingués

#### Caractéristiques techniques

##### Sécurité

Classe de résistance au feu	E30
-----------------------------	-----

##### Architecture

Nombre de côtés résistants au feu	3
-----------------------------------	---

##### Installation, montage

Perforation de socle	Oui
----------------------	-----

##### Dimensions

Hauteur	142 mm
Largeur	300 mm
Longueur	1000 mm
Hauteur intérieure	102 mm
Largeur intérieure	259 mm
Section intérieure	26418 - 26418 mm <sup>2</sup>

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	107
---	-----

##### Matière

Matière	Plâtre Acier
Traitement de surface	Galvanisé

##### Équipement

Matière de la gaine	Acier
---------------------	-------

##### Matière

Couleur	Zinc
---------	------

##### Équipement

Nombre d'agrafes par mètre	0
Peut être cloisonné	Oui
Nombre de cloisons clipsables	0
Avec film de protection	Non

##### Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

#### Illustrations | dessins

