



FWU61S1

**Feldverteiler UP 72PLE mit univers,IP30,SKII,Nischenmaße HxBxT:957x315x115mm**

**Technische Eigenschaften**

**Installation, Montage**

Geeignet für Aussenbereich	Nein
----------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	125 A
-----------	-------

**Ausstattung**

Anzahl der Schienen	6
---------------------	---

Anzahl Reihen	6
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Nein
-------------------------------	------

**Kapazität**

Anzahl Module	72
---------------	----

**Abmessungen**

Höhe	1003 mm
------	---------

Breite	353 mm
--------	--------

Tiefe	125 mm
-------	--------

Einbauhöhe	952 mm
------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

**Abmessungen**

Einbaubreite	310 mm
--------------	--------

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

**Abdeckung, Tür**

Ausführung des Handgriffes	Klinke
----------------------------	--------

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

**Abdeckung, Tür**

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

**Anschluss**

Anzahl der Leitungseinführungen	2
---------------------------------	---

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiss
-------	-----------

**Ausstattung**

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

**Sicherheit**

Schutzklasse	Schutzklasse II
--------------	-----------------

Stossfestigkeit IK	IK09
--------------------	------

Schutzart IP	IP30
--------------	------

Schliessungstyp	Ohne Schloss
-----------------	--------------

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----