



FWU61S1

Coffret FW encastré 6 rangées 72 modules, IP30, classell, niche 957x315x115mm

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
Montage	Encastré Cloison creuse

Courant électrique

Courant assigné nominal	125 A
-------------------------	-------

Équipement

Nombre de rails	6
Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	1
Avec fermeture	Non
Borne à conducteur neutre	Non

Capacité

Nombre de modules	72
-------------------	----

Dimensions

Hauteur	1003 mm
Largeur	353 mm
Profondeur	125 mm
Hauteur d'encastrement	952 mm
Largeur de montage	310 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
------------------	---

Dimensions

Profondeur de montage	112 mm
Nombre d'unités de largeur	12

Cache, porte

Type de poignée	Loquet
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Raccordement

Nombre d'entrée de câbles	2
---------------------------	---

Matière

Matière	Acier
Code RAL	9010
Couleur	Blanc pur

Équipement

Borne de mise à la terre	Oui
Plaque de montage incluse	Non

Sécurité

Classe de protection	Classe II
Résistance aux chocs IK	IK09
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Sans serrure

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----