



LNH40361M4T

Fusible NH4ac gTr 400V 361A indicateur central et préhenseur sous tension

Caractéristiques techniques

Architecture

Courbe	gTr
--------	-----

Fusible

Taille de l'élément fusible	NH4a
-----------------------------	------

Caractéristique du fusible	gTr
----------------------------	-----

Tension

Type de tension d'alimentation	AC
--------------------------------	----

Tension assignée d'emploi Ue	400 - 400 V
------------------------------	-------------

Tension assignée CA 50 Hz	400 - 400 V
---------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	361 A
-------------------------	-------

Conditions d'utilisation

Isolé	Non
-------	-----

Principaux attributs électriques

Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1	100 kA
---	--------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	28 W
-----------------------------------	------

Dimensions

Hauteur	200 mm
---------	--------

Largeur	74 mm
---------	-------

Profondeur	119 mm
------------	--------

Durabilité

Sans halogène	Oui
---------------	-----

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----