



LNH40361M4T

Pojistka nožová NH4ac gTr 400V 250kVA, 361A

Technické vlastnosti

Architektura

Vypínací charakteristika gTr

Pojistka

Velikost pojistky NH4a

Charakteristika pojistek gTr

Napětí

Typ napájecího napětí AC

Provozní napětí AC 400 - 400 V

Jmenovité napětí při AC 50 Hz 400 - 400 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 361 A

Podmínky použití

Izolované Ne

Hlavní elektrické atributy

Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1 100 kA

Výkon

Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu 28 W

Rozměry

Výška 200 mm

Šířka 74 mm

Hloubka 119 mm

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACH-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano