



WH36182605A

**robusto 4Kant-Schlüsselschalter S3/1p/ 1-2-1-2 / +IP55-Front für Kombin. Schwarz**

**Technische Eigenschaften**

**Spannung**

Nennspannung	220 - 250 V
Nennspannung	230 V

**Installation, Montage**

Montage auf	Aufputz Unterputz
-------------	----------------------

**Sicherheit**

Schutzart IP	IP55
--------------	------

**Elektrischer Strom**

Nennstrom	20 A
-----------	------

**Abmessungen**

Abmessungen	86 x 86 mm
Tiefe	45.8 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	28 mm

**Werkstoff**

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Unbehandelt

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

**Anschluss**

Anschluss-/Steckertyp	Drehriegel Taster/Schalter
-----------------------	-------------------------------

**Texte**

Schaltart/Variante	Wechselschalter Schema 3/1-polig
Anschlussart	Mit Schraubklemmen

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform	Ja
--------------	----