



WH36182605A

robusto Interrupt. à clé carrée S3/1p/1-2-1-2/ + face IP55 pour combinaison Noir

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 - 250 V
Tension nominale	250 V

**Installation, montage**

Montage	Encastré
---------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	25 A
-------------------------	------

**Dimensions**

Dimensions	86 x 86 mm
Profondeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	28 mm

**Matière**

Couleur	Noir
Matière	Thermoplastique
Traitement de surface	Non traité

**Architecture**

Type d'organe de commande	Clé
---------------------------	-----

**Textes**

Type de commutation	Schéma du commutateur 3/1 pôles
Type de raccordement	Avec bornes à vis

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----