



SNS216

Contactdoos met penaarde, CEBEC, verhoogd aanraakveilig, QuickConnect

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Spanning

Nominale spanning	250 V
Nominale spanning	250 - 250 V

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-code	7044
Afwerking oppervlakte	Mat
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	75 mm
Breedte	44 mm
Diepte	66 mm
Aantal eenheden	1
Inbouwdiepte inbouwdozen	40 mm

Aansluiting

Type connector/steker	Steekklem
-----------------------	-----------

Installatie, montage

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Steekaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging

Samenstelling

Type steker contactdoos	Franse norm NF
Stekerstand gedraaid	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20

Functies

Met oriëntatieverlichting	Nee
---------------------------	-----

Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
--------	---------------

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja