



SNS216

**Vestavná zásuvka 230 V, bezšroubová**

**Technické vlastnosti**

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 16 A

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Materiál**

Barva Světle šedá

Kód RAL 7044

Povrchová úprava Matná

Povrch Neošetřený

**Rozměry**

Výška 75 mm

Šířka 44 mm

Hloubka 66 mm

Počet jednotek 1

Vestavné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 40 mm

**Připojení**

Typ konektoru/zástrčky Zásuvná svorka

**Instalace, montáž**

Montáž Lišta DIN

**Konektivita**

Typ připojení Zásuvná přípojka

Druh montáže Upevnění šrouby

**Vybavení**

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Francouzská norma NF

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Kapacita**

Počet modulů 2

**Bezpečnost**

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ne

Mechanická odolnost IK IK07

Stupeň krytí IP IP20

**Funkce**

S orientačním osvětlením Ne

**Texty**

Potisk Bez potisku

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano