



1081898900

Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bia pol. luc.

**Caratteristiche tecniche**

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Chiave
-------------------------------	--------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
Codice RAL	9010
finitura superficiale	Lucido
Materiale	Duroplastica
Trattamento	Non trattato

**Serie**

Altezza	58 mm
Larghezza	58 mm
Profondità	20 mm

**Connettività**

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
---------------------------------	------------------

**Equipaggiamento**

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
--------------------------------------	----

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
-----------------------------------------	------

**Testo**

Stampa	Con stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite

**Adatto per**

S.x/B.x	
---------	--

**Sostenibilità**

Conformità REACh – SVHC free	Si
Conformità ROHS	Si