



WH20140403B



**kallysto UP: 2x Leucht-Impulstaster A-R mit Befestigungsplatte + Front Lichtgrau**

**Technische Eigenschaften**

**Elektrischer Strom**

Taststrom 10 A

**Spannung**

Nennspannung 230 V

**Frequenz**

Frequenz 50 - 50 Hz

**Architektur**

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Polanzahl 2

**Werkstoff**

Farbe Lichtgrau

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Ja

Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts) 20 %

Rückwand Innenseite Matt

**Abmessungen**

Höhe 77 mm

Breite 77 mm

Tiefe 46 mm

Einbautiefe 12 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 34 mm

**Installation, Montage**

Montage auf Unterputz

**Bedienelemente und Anzeigen**

Kontrollleuchte Optisch

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

**Anschlussmöglichkeiten**

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Mit Krallenbefestigung Nein

**Anschluss**

Lampenfassung Typ Stecksocket

Anschluss-/Steckertyp Steckklemme

**Sicherheit**

Schutzart IP IP20

Stoßfestigkeit IK IK02

**Zubehör**

Mit Beschriftungsfeld Nein

**Texte**

Zentralstücke Das verwendete Zentralstück bestimmt die Funktion Schalter oder Taster

Aufdruck Ohne Aufdruck

Montageart Nur als Einzelgerät einsetzbar

Beleuchtung Mit LED Leuchtpatrone gelb für Beleuchtung und Kontrollschaltung

---

**Texte**

Dichtung	Ohne Dichtung
Schaltart/Variante	Serientaster Wechsler
Anschlussart	Mit quickconnect-Steckklemmen

---

**Geeignet für**

kallysto Unterputz

---

**Nachhaltigkeit**

RoHS-konform Ja