



LF4004068014

#### Technické vlastnosti

##### Rozměry

|       |       |
|-------|-------|
| Výška | 40 mm |
| Šířka | 40 mm |

##### Materiál

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Materiál | Akrylonitrilbutadienstyren (ABS) |
| Povrch   | Neošetřený                       |
| Barva    | Hnědá                            |
| Kód RAL  | 8014                             |

##### Bezpečnost

|                        |      |
|------------------------|------|
| Mechanická odolnost IK | IK07 |
|------------------------|------|

##### Podmínky použití

|                  |            |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 60 °C |
|------------------|------------|

##### Vybavení

|                   |    |
|-------------------|----|
| S ochrannou fólií | Ne |
|-------------------|----|

##### Konfigurace

|            |    |
|------------|----|
| Překrývání | Ne |
|------------|----|

##### Konektivita

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| Druh montáže | Šroubovací přípojka<br>Přípevnění pomocí zacvakávacího mechanismu |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|

##### Vhodné pro

|          |  |
|----------|--|
| LF 40x40 |  |
|----------|--|

##### Udržitelnost

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Neobsahuje halogeny         | Ano |
| V souladu s nařízením REACH | Ano |
| V souladu se směrnicí RoHS  | Ano |