

Tehničke karakteristike

Dimenzije

Visina	200 mm
Širina	600 mm
Dubina	140 mm

Oprema

Broj redova	1
-------------	---

Kapacitet

Broj modula	24
-------------	----

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da