



WH20185107H

kallysto face 60x60mm pour: Interr. à clé S2/1p/ 0-AUT-0-MAN/ KABA8 Beige

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Type d'organe de commande | Clé |
|---------------------------|-----|

**Matière**

|          |       |
|----------|-------|
| Couleur  | Beige |
| Code RAL | 1015  |

Finition

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Matière               | Mat       |
| Traitement de surface | Duroplast |

Traitement de surface

**Dimensions**

|         |       |
|---------|-------|
| Hauteur | 60 mm |
| Largeur | 60 mm |

**Connectivité**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

**Equipement**

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Fenêtre de contrôle/sortie lumineuse | Non |
|--------------------------------------|-----|

**Accessoires**

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

**Textes**

|             |  |
|-------------|--|
| Inscription | Avec inscription « 0 - AUT - 0 - MAN » |
|-------------|--|

**Convient pour**

kallysto encastré / kallysto montage en saillie

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |