



ESR1339010

tehalit.GB-EG Gniazdo SCHUKO 33° 1-krotne 45x45mm bezhalogenowe biały

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy 16 A

Częstotliwość

Częstotliwość 50 - 60 Hz

Materiały

Kolor Biały

Kod RAL 9010

Wykończenie powierzchni Mat

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Obróbka Stan surowy

Wymiary

Wysokość 45 mm

Szerokość 45 mm

Głębokość 40 mm

Liczba jednostek 1

Wbudowane puszkki podtynkowe 45 mm

Łączność

Rodzaj montażu Rastec 45°
Mocowanie na zatrzask

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo SCHUKO

Obrócona wkładka centralna Tak

Z pokrywą uchylną Nie

Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym Nie

Z lampką sygnalizacyjną Nie

Z zamkiem Nie

Pojemność

Liczba modułów 2

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi Tak

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym Nie

Identyfikacja

Z nadrukiem Nie

Dodatkowe informacje

Oslona Bez pokrywy

Ochrona Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)