



BRS6517019010

**Brüstungskanal-Unterteil frontrastend Stahl BRS 70x170mm Oberteil 80mm reinweiß**

**Technische Eigenschaften**

**Abmessungen**

Höhe	68 mm
Breite	170 mm
Länge	2000 mm

**Abdeckung, Tür**

Anzahl der einsetzbaren Oberteile	1
Oberteilbreite 1	80 mm
Oberteilbreite 2	0 mm
Oberteilbreite 3	0 mm

**Abmessungen**

Lichter innerer Querschnitt	10240 - 10240 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-------------------------------

**Kapazität**

Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, mit Geräten)	29
Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)	42

**Kompatibilität**

Format Geräteeinbaumöglichkeit	Standard 60 mm, 45 mm
--------------------------------	-----------------------

**Installation, Montage**

Bodenlochung	Ja
--------------	----

**Werkstoff**

Werkstoff	Stahl
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbe	Reinweiß
RAL Nummer	9010

**Sicherheit**

Stoßfestigkeit IK	IK08
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30

**Einsatzbedingungen**

Betriebstemperatur	-5 - 90 °C
--------------------	------------

**Konnektivität**

Kanalverbindung	Extra Kupplungen
-----------------	------------------

**Ausstattung**

Kabelhaltekammer im Lieferumfang enthalten	Nein
Anzahl Kabelklammer pro Meter	0
Mit Schutzfolie	Ja

**Abbildungen | Zeichnungen**

