



WH20185105A

kallysto SchluesselSch.S2/1p/ 0-AUT-0-MAN /KABA8, Front für Kombination Schwarz

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Frequenz

Frequenz	50 - 50 Hz
----------	------------

Werkstoff

Farbe	Schwarz
RAL Nummer	9005
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Duroplast
Oberfläche	Unbehandelt

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Anschlussmöglichkeiten

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Abmessungen

Abmessungen	60 x 60 mm
Einbautiefe	7 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	63 mm

Sicherheit

Schutzart IP	IP20
Stossfestigkeit IK	IK02

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Schlüssel
-----------------------	-----------

Elektrischer Strom

Nennstrom	25 A
-----------	------

Texte

Anschlussart	Mit Schraubklemmen
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	Umschalter Schema 2/1-polig, 0-AUT-0-MAN