



M55219010

Unutrašnji ugao, LF/LFH/FB 60x150 mm, bijela

Tehničke karakteristike

Pribor

Vrsta pribora Oblikovano/kalupljeno

Postavke

Ugaoni domet 90 - 90

Dimenzije

Visina 61 mm

Širina 150 mm

Mjerenje a 130 mm

Materijali

Materijal Akrilonitril butadien stiren (ABS)
Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Boja Čista bijela

RAL kod 9010

Sigurnost

Otpornost na udarce IK IK07

Standardi

Prikladno za funkcionalni integritet prema DIN4102-12 Ne

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 90 °C

Oprema

Sa zaštitnim filmom Ne

Konfiguracija

Preklapanje Ne

Ilustracije / crteži

