



M55219010

Vnitřní roh kanálu LF/FB 60x150, bílá

Technické vlastnosti

Příslušenství

Typ příslušenství Tvarový díl

Nastavení

Úhlový rozsah 90 - 90

Rozměry

Výška 61 mm

Šířka 150 mm

Měření a 130 mm

Materiál

Materiál Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Polycarbonat (PC)

Povrch Neošetřený

Barva Bílá

Kód RAL 9010

Bezpečnost

Mechanická odolnost IK IK07

Normy

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12 Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - 90 °C

Vybavení

S ochrannou fólií Ne

Konfigurace

Překrývání Ne

Ilustrace a výkresy

