



WH11140300C



**basico encastré complet: 2x poussoir, Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Courant électrique**

Courant de commutation

10 A

**Tension**

Tension nominale

230 V

**Fréquence**

Fréquence

50 - 50 Hz

**Architecture**

Type d'organe de commande

Poussoir double

Nombre de pôles

2

**Matière**

Couleur

Blanc

Finition

Brillant

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

**Dimensions**

Hauteur

86 mm

Largeur

86 mm

Profondeur

45 mm

Profondeur de montage

34.3 mm

**Installation, montage**

Montage

Encastré

**Commandes et indicateurs**

Nombre de touches

2

Type de bouton poussoir

Double bouton-poussoir

Contact d'acquittement

Non

**Connectivité**

Type de connection / prise

QuickConnect

**Sécurité**

Indice de protection IP

IP20

Résistance aux chocs IK

IK02

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage

Non

**Textes**

Inscription

Sans inscription

Type de commutation

Série contact inverseur à bouton-poussoir

Type de raccordement

Avec bornes enfichables QuickConnect

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS

Oui