



WH11140300B



basico encastré 77x77mm: 2x poussoir, Plaque de fixat. + disque frontal Blanc

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation	10 A
------------------------	------

Tension

Tension nominale	230 V
------------------	-------

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Architecture

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

Nombre de pôles	2
-----------------	---

Matière

Couleur	Blanc
---------	-------

Finition	Brillant
----------	----------

Matière	Duroplast
---------	-----------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

Transparent	Non
-------------	-----

Dimensions

Hauteur	77 mm
---------	-------

Largeur	77 mm
---------	-------

Profondeur	45 mm
------------	-------

Profondeur de montage	34.3 mm
-----------------------	---------

Installation, montage

Montage	Encastré
---------	----------

Commandes et indicateurs

Nombre de touches	2
-------------------	---

Type de bouton poussoir	Double bouton-poussoir
-------------------------	------------------------

Contact d'acquittement	Non
------------------------	-----

Connectivité

Type de connection / prise	QuickConnect
----------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Textes

Inscription	Sans inscription
-------------	------------------

Type de commutation	Série contact inverseur à bouton-poussoir
---------------------	---

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----