



WH11140300A



basico: 2x Druck-Impulstaster mit Front für Kombination Weiss

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 10 A

Spannung

Nennspannung 230 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Zweiteilige Taste

Polanzahl 2

Werkstoff

Farbe Weiss

Glanzgrad Glänzend

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 47 mm

Breite 58 mm

Tiefe 45 mm

Einbautiefe 34.3 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten 2

Ausführung Taster Serientaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Anschlussmöglichkeiten

Anschluss-/Steckertyp quickconnect

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Stossfestigkeit IK IK02

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Ohne Aufdruck

Schaltart/Variante Serientaster Wechsler

Anschlussart Mit quickconnect-Steckklemmen

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja