



FZ181NM

Krycí rám s plastovými perforovanými dveřmi pro rozvaděč FWU81..

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	1303 mm
Šířka	353 mm
Hloubka	13 mm

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Typ dveří rozvaděče	Zarážka dveří
Typ rukojeti	Výklopná rukojeť se západkou

**Materiál**

Kód RAL	9010
Barva	Bílá
Materiál	Ocel
Povrch	Práškové lakování

**Architektura**

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo Vpravo
------------------------	-----------------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
-----------------	------

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano