



WH23600707Q

kallysto AP komplett: Steckdose Typ 13 SIDOS mit FI 30mA mit Steckklemmen/ Beige

Technische Eigenschaften

Spannung

Nennspannung 230 V

Elektrischer Strom

Nennstrom 10 A

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Werkstoff

Farbe Beige

RAL Nummer 1015

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Abmessungen

Höhe 88 mm

Breite 88 mm

Tiefe 64 mm

Anzahl Einheiten 1

Einbautiefe Unterputz-Dosen 0 mm

Installation, Montage

Montage auf Aufputz

Anschlussmöglichkeiten

Montageart Schraubbefestigung

Anschluss-/Steckertyp USB Schweizer Norm Typ 13

Ausstattung

Verdreher Zentraleinsatz Nein

Mit Klappdeckel Nein

Kapazität

Anzahl Module 1

Sicherheit

Stoßfestigkeit IK IK04

Schutzart IP IP20

Kennzeichnung

Mit Aufdruck Ja

Geeignet für

kallysto Aufputz

Nachhaltigkeit

Halogenfrei Ja

RoHS-konform Ja