



WH23600707Q

**kallysto apparent complet: T13 SIDOS FI/RCCB 30mA avec bornes enfichables/ Beige**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale 230 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 10 A

**Fréquence**

Fréquence 50 - 50 Hz

**Matière**

Couleur Beige

Code RAL 1015

Matière Duroplast

Traitement de surface Non traité

**Dimensions**

Hauteur 88 mm

Largeur 88 mm

Profondeur 64 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

**Raccordement**

Type de connexion / prise Norme suisse type 13

**Installation, montage**

Montage En saillie

Position de montage/connexion Horizontal

**Connectivité**

Type de connexion / prise QuickConnect  
Raccordement à fiche  
Raccordement à ressort de traction

Type de montage Fixation par vis

Type de connecteur/prise USB Norme suisse type 13

**Equipement**

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

**Accessoires**

Comporte un champ d'étiquetage Non

**Cache, porte**

Type de couvercle Aucun couvercle

**Capacité**

Nombre de modules 1

**Sécurité**

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK04

Indice de protection IP IP20

**Fonctions**

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

**Identification**

Avec inscription Oui

---

**Textes**

---

Type	Appareil gr. I
------	----------------

---

**Convient pour**

---

kallysto montage en saillie	
-----------------------------	--

---

**Durabilité**

---

Sans halogène	Oui
---------------	-----

---

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----

---