




WE102G

Prise 2P 16A 250V SansVis à griffes Essensya Pure

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - +35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Pure

Code RAL 9016

Finition Brillant

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 75 mm

Largeur 75 mm

Profondeur 37 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 40 mm

Raccordement

Type de connexion / prise QuickConnect

Installation, montage

Montage sur Encastré
En saillie

Connectivité

Type de raccordement QuickConnect

Avec fixation à griffes Oui

Type de montage Fixation par griffe
borne à vis

Équipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Non

Avec lampe de signalisation Non

Avec fermeture Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Sans

Couvercle, porte

Type de couvercle Aucun couvercle

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non

Identification

Avec inscription	Non
------------------	-----

Textes

Impression	Sans inscription
Housse	Sans couvercle
Protection	Sans protection

Adapté à

essensya

Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----