




11376084

Centrd. + knop voor draai- dimmer/pot., berker Q.1/Q.3/Q.7, alulook

Technische eigenschappen

Uitvoering

Bedieningselement	Druk- en draaischakelaar
-------------------	--------------------------

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Softfinish
Materiaal	Duroplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	58,50 mm
Breedte	58,50 mm
Diepte	17,50 mm
Diameter as	4 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Samenstelling

Controlevenster/licht uitgang	Nee
-------------------------------	-----

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Bruikbaar in hogere IP-klasse	IP44 in combinatie met afdichtset

Teksten

Opdruk	Centraalplaat zonder opdruk
Montagewijze	Voor schroefbevestiging

Geschikt voor

Q.x	
-----	--

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja