



WL0063

**lumina - Interruptor bipolar - preto**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação / montagem**

Montagem Encastre

**Tensão**

Tensão nominal 250 V

**Frequência**

Frequência 50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor Preto

Código RAL 9004

Acabamento Mate

Material Metal

Plástico

Tratamento Envernizado

0 %

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem com garras  
Ligaçao com parafuso

Com fixação por garras Sim

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 1

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Tecla simples

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de instalação Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Interruptor de 2 polos

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS Sim