



WL0063

**lumina - Interruptor bipolar - preto**

**Características técnicas**

**Corrente elétrica**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação, montagem**

Montagem

Encastrar

**Tensão**

Tensão nominal

250 V

**Frequência**

Frequência

50 - 60 Hz

**Materiais**

Cor

Preto

Código RAL

9004

Acabamento

Mate

Material

Metal  
Plástico

Tratamento

Envernizado

0 %

**Identificação**

Sistema de montagem

Elemento básico

**Conetividade**

Tipo de montagem

Montagem com garras  
Ligação com parafuso

Com fixação por garras

Sim

**Controlos e indicadores**

Número de teclas (gang)

1

**Dimensões**

Dimensões

71 x 71 mm

Profundidade da montagem

26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar

35 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP

IP20

Resistência ao impactos IK

IK05

**Arquitetura**

Tipo de órgão de comando

Tecla simples

**Corrente elétrica**

Corrente nominal

10 A

**Texto**

Modo de instalação

Com garras de expansão  
Para fixação por parafuso

Iluminação

Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação

Interruptor de 2 polos

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHS

Sim