



WL0062

lumina - Interruptor bipolar - prata

Características técnicas

Intensidade de corrente

10 AX (100W LED (SBL))

Instalação / montagem

Montagem Encastre

Tensão

Tensão nominal 250 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Materiais

Cor Prateado

Código RAL 9006

Acabamento Mate

Material Metal
Plástico

Tratamento Envernizado
0 %

Identificação

Sistema de montagem Elemento básico

Conectividade

Tipo de montagem Montagem com garras
Ligaçao com parafuso

Com fixação por garras Sim

Comandos e sinalizadores

Número de teclas (gang) 1

Dimensões

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 26 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

Índice de proteção

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK05

Arquitetura

Tipo de orgão de comando Tecla simples

Intensidade de corrente

Corrente nominal 10 A

Textos

Modo de instalação Com garras de expansão
Para fixação por parafuso

Iluminação Sem lâmpada luminescente

Modo de comutação Interruptor de 2 polos

Sustentabilidade

Conformidade RoHS Sim