



LFS6015049016

Inneneck schnittkaschierend aus Stahlblech zu LFS 60x150mm verkehrsweiß

#### Technische Eigenschaften

##### Zubehör

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Art des Zubehörs | Haubenformteil |
|------------------|----------------|

##### Einstellungen

|               |         |
|---------------|---------|
| Winkelbereich | 90 - 90 |
|---------------|---------|

##### Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Höhe   | 60 mm  |
| Breite | 150 mm |

##### Werkstoff

|            |              |
|------------|--------------|
| Werkstoff  | Stahl        |
| Oberfläche | Lackiert     |
| Farbe      | Verkehrsweiß |
| RAL Nummer | 9016         |

##### Sicherheit

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK              | IK08 |
| IP-Klasse (Ingress Protection) | IP30 |

##### Normen

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Geeignet für Funktionserhalt nach DIN4102-12 | Nein |
|----------------------------------------------|------|

##### Einsatzbedingungen

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 90 °C |
|--------------------|------------|

##### Ausstattung

|                 |      |
|-----------------|------|
| Mit Schutzfolie | Nein |
|-----------------|------|

##### Geeignet für

|              |  |
|--------------|--|
| LFS 60 x 150 |  |
|--------------|--|

##### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| Halogenfrei     | Ja |
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |

#### Abbildungen | Zeichnungen

