



WH101847F

Insert: Poussoir à clé / 1 pôle KABA8, avec plaque de fixation

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant de commutation

25 A

Tension

Tension nominale

250 V

Fréquence

Fréquence

50 - 50 Hz

Architecture

Type d'organe de commande

Clé

Nombre de pôles

1

Matière

Finition

Mat

Matière

Duroplast

Traitement de surface

Non traité

Transparent

Non

Dimensions

Hauteur

77 mm

Largeur

77 mm

Profondeur

49 mm

Profondeur de montage

32 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement

62 mm

Installation, montage

Montage

Encastré

En saillie

Commandes et indicateurs

Type de bouton poussoir

Bouton -poussoir simple

Contact d'acquittement

Non

Sécurité

Indice de protection IP

IP20

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage

Non

Textes

Inscription

Avec inscription « 0 ← 1 »

Type de commutation

Contact à fermeture

Convient pour

basico encastré / kallysto encastré / kallysto montage en saillie