



WH101847E

Einsatz: Schlüsseltaster Schliesser KABA8

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Taststrom 25 A

Spannung

Nennspannung 250 V

Frequenz

Frequenz 50 - 50 Hz

Architektur

Steuer-/Bedienelement Schlüssel

Polanzahl 1

Werkstoff

Glanzgrad Matt

Werkstoff Duroplast

Oberfläche Unbehandelt

Transparent Nein

Abmessungen

Höhe 46 mm

Breite 58 mm

Tiefe 49 mm

Einbautiefe 32 mm

Einbautiefe Unterputz-Dosen 62 mm

Installation, Montage

Montage auf Unterputz
Aufputz

Bedienelemente und Anzeigen

Ausführung Taster Einzeltaster

Mit Rückmeldekontakt Nein

Sicherheit

Schutzart IP IP20

Zubehör

Mit Beschriftungsfeld Nein

Texte

Aufdruck Mit Aufdruck "0 ← 1"

Schaltart/Variante Schliesser

Geeignet für

basico Unterputzmontage / kallysto Aufputz / kallysto Unterputz

Nachhaltigkeit

RoHS-konform Ja