



WH37100300D

**FLF Gr.1 complet: S1(3+3) 1x lumineux 37.5x62.5mm Blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension nominale	250 V
------------------	-------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

**Matière**

Couleur	Blanc
---------	-------

Code RAL	9010
----------	------

Finition	Mat
----------	-----

Matière	Thermoplastique
---------	-----------------

Traitement de surface	Non traité
-----------------------	------------

**Identification**

Elément de base avec plaque d'adaptateur	Elément de base avec plaque de recouvrement
--	---

**Connectivité**

Type de montage	Installation à encastrer Fixation par serrage
-----------------	--

**Dimensions**

Dimensions	62.70 x 37.50 mm
------------	------------------

Profondeur de montage	12 mm
-----------------------	-------

Profondeur des boîtes d'encastrement	36 mm
--------------------------------------	-------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Résistance aux chocs IK	IK02
-------------------------	------

**Architecture**

Type d'organe de commande	Poussoir double
---------------------------	-----------------

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	10 A
-------------------------	------

**Textes**

Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
----------------------	--------------------------------------

Éclairage	Éclairage possible par cartouche lumineuse à LED
-----------	--

Type de commutation	Double interrupteur va-et-vient S1
---------------------	------------------------------------

**Durabilité**

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----