



WNA695

### Collerette lumineuse Cubyko à LED Blanches 230V

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de postes  | 1 |
| Nombre de modules | 1 |

##### Matière

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Couleur     | Gris clair      |
| Code RAL    | 1013<br>7035    |
| Finition    | Mat             |
| Matériau    | Thermoplastique |
| Traitements | Non traité      |

##### Dimensions

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| Hauteur                       | 83 mm |
| Largeur                       | 83 mm |
| Profondeur                    | 23 mm |
| Nombre d'unités, horizontales | 1     |
| Nombre d'unités, verticales   | 1     |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |
|--------------------------------|-----|

##### Installation, montage

|             |            |
|-------------|------------|
| Montage sur | En saillie |
|-------------|------------|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Résistance aux chocs IK   | IK05 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -15 - 30 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Mode d'installation | Avec fixation par pincement / vissage         |
| Éclairage           | Pour signalisation et commutation de contrôle |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |