



945092505

Ausschalter 2-polig USA/Can. m. Aufdr. "0-I", Integro Mod.-Eins., anthr. mt.

Technische Eigenschaften

Elektrischer Strom

Schaltstrom	16 A
-------------	------

Installation, Montage

Montage auf	Unterputz
-------------	-----------

Spannung

Nennspannung	250 V
--------------	-------

Werkstoff

Farbe	Anthrazit
RAL Nummer	7021
Glanzgrad	Matt
Werkstoff	Thermoplast
Oberfläche	Lackiert

Kennzeichnung

Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
------------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Bedienelemente und Anzeigen

Anzahl der Tasten	1
-------------------	---

Abmessungen

Abmessungen	55.50 x 55.50 mm
Einbautiefe	32 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen	10 mm

Sicherheit

IP-Klasse (Ingress Protection)	IP20
--------------------------------	------

Architektur

Steuer-/Bedienelement	Wippe
-----------------------	-------

Elektrischer Strom

Nennstrom	16 A
-----------	------

Anschluss

Anschluss-/Steckertyp	Kabelschuh
-----------------------	------------

Texte

Anschlussart	Mit Flachsteckeranschluss
Beleuchtung	Ohne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
Schaltart/Variante	2x 1-polig Aus

Nachhaltigkeit

REACH-SVHC frei	Ja
RoHS-konform	Ja