



WNA697

cubyko - Aro luminoso azul, 230V

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	1
Número de módulos	1

Materiais

Cor	Cinzento
Código RAL	5005
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
	0 %
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	83 mm
Largura	83 mm
Profundidade	23 mm
Altura da zona P-touch para o campo de etiquetagem	0 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Montagem à superfície
Posição de montagem/ligação	Vertical

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Utilizável na classe de proteção IP mais alta	IP55 com tampa fechada
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos
Iluminação	Para iluminação ou monitorização de circuitos

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim