



WNA697

ΣΥΒΥΚΟ ΦΩΤΕΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ LED 230V ΜΠΛΕ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	1
Αριθμός στοιχείων	1

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	5005
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)	0 %
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	83 mm
Πλάτος	83 mm
Βάθος	23 mm
Ύψος της ζώνης P-touch για το πεδίο επισήμανσης	0 mm

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσης	Κάθετα

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IP	IP55 με κλειστό κάλυμμα
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης
Φωτισμός	Για κύκλωμα φωτισμού και επιτήρησης

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι