




WNA698

Collerette lumineuse Cubyko à LED Bleues 12/24V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de postes	1
Nombre de modules	1

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7035
Finition	Mat
Matériau	Thermoplastique
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	83 mm
Largeur	83 mm
Profondeur	23 mm

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage	Non
--------------------------------	-----

Installation, montage

Montage sur	En saillie
Position de montage/connexion	Vertical

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK05

Conditions d'utilisation

Température de service	-15 - 30 °C
------------------------	-------------

Textes

Mode d'installation	Avec fixation par pincement / vissage
Éclairage	Pour signalisation et commutation de contrôle

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui